





75642150



Сенсор 2-кан з регулюванням темп-ри, конфігуруємий, п.білизна, TS Sensor R.1

Технічні характеристики

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Потужність

Поточне споживання	23 mA
--------------------	-------

Розміри

Вбудована глибина	12,90 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	16 mm
Висота	152 mm
Ширина	81 mm
Глибина	23 mm

Обладнання

Кількість точок керування	6
---------------------------	---

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes