



75642155



Sensore touch doppio con Termostato KNX - Serie R.3 vetro nero

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Funzioni

Con termostato per ambienti Sì

Potenza

Corrente assorbita 23 mA

Serie

Profondità di installazione	12,90 mm
Profondità delle scatole da incasso	16 mm
Altezza	152 mm
Larghezza	81 mm
Profondità	23 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 6

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Materiali

Colore	Nero
Codice RAL	9005
Materiale	Vetro
finitura superficiale	Lucido

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Schermo

Con display Sì

Testo

Funzione	Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura Con funzione di protezione valvola
Tipo di montaggio	Per installazione verticale
Modalità di esercizio	Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo
Temperatura	Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno
Condizioni di impiego	Possibilità di esercizio sull'uscita non ridotta dell'alimentatore di tensione KNX (fare attenzione alla corrente assorbita) Necessario un alimentatore separato

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì