



ESL240S

**Brumfri kontaktor med två slutande kontakter 40 A, AC-7a. Spole 12VAC. 3 modul.**

**Tekniska egenskaper**

**Anslutning**

Anslutningstyp 2NO

**Elektrisk ström**

Märkström 40 A

**Kapacitet**

Antal moduler 3

**Frekvens**

Frekvens 50 - 50 Hz

**Spänning**

Nominell impulsskyddsspänning Uimp 4000 V

Nominell isolationsspänning Ui 440 V

Märkdriftspänning Ue 400 - 400 V

Styrspänning AC 12 - 12 V

Styrspänning DC 12 - 12 V

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -10 - 50 °C

**Användning**

Driftskategori AC-7a/AC-7b

**Användningsförhållanden**

Förvarings-/transporttemperatur -40 - 80 °C

**Uthållighet**

Mekanisk livslängd (omkopplingar) 100000

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar) 30000

**Ström**

Total effektförlust vid nominell märkström 10,90 W

Absorberad startström 5,20 VA

**Dimensioner**

Höjd 85 mm

Bredd 54 mm

Djup 60 mm

**Anslutning**

Antal anslutningar 2

**Utrustning**

Antal slutande kontakter 2

Antal NC-kontakter 0

Med brytare för manuell omkoppling Nej

**Anslutning**

Area flexibel ledare 1.5 - 16 mm<sup>2</sup>

Area solid ledare 1.5 - 25 mm<sup>2</sup>

**Arkitektur**

Antal poler 2

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse Ja