



16281404

**Bilanciere con lente ed etichetta Berker B.7 alu opaco, verniciato**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Levetta singola

**Materiali**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Colore                | Alluminio                  |
| Codice RAL            | 9006                       |
| finitura superficiale | Opaco                      |
| Materiale             | Materiale termoplastico    |
| Trattamento           | Non trattato<br>Verniciato |

**Serie**

|            |          |
|------------|----------|
| Altezza    | 54,90 mm |
| Larghezza  | 55,70 mm |
| Profondità | 22 mm    |

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

**Accessori**

Con campo per l'etichetta Sì

**Protezione**

|   |      |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05 |

**Testo**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Stampa                             | Senza stampa   |
| Tipo di montaggio                  | Fissaggio con morsetto   |
| Etichettatura                      | Con campo di scrittura   |
| Illuminazione                      | Per illuminazione e commutazione di controllo                                |
| Pulsante                           | Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo<br>singolo |
| Interruttore/pulsante a bilanciere | Per pulsanti a bilanciere<br>Per interruttore di commutazione/invertitore    |

**Adatto per**

S.x/B.x

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |