



29531404



Señalización LED, S/B, aluminio

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	230 V
------------------	-------

Potencia

Potencia consumida	1 W
--------------------	-----

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Iluminación

Tipo de lámpara	LED
-----------------	-----

Materiales

Colour	Aluminio
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Lacado

Dimensiones

Altura	70 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	50 mm

Conexión

Sección máxima del conductor	2,50 - 2,50 mm ²
------------------------------	-----------------------------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Texto

Iluminación	Color blanco frío
Etiqueta	Se pueden insertar láminas rotuladas con símbolos
Inscripción	Sin inscripción

Características técnicas

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí