



29531404

Señalización LED, S/B, aluminio

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	230 V
------------------	-------

Potencia

Potencia consumida	1 W
--------------------	-----

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Iluminación

Tipo de lámpara	LED
-----------------	-----

Materiales

Colour	Aluminio
--------	----------

Código RAL	9006
------------	------

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Material	Metal
----------	-------

Tratamiento	Plástico
-------------	----------

Tratamiento	Lacado
-------------	--------

Dimensiones

Altura	70 mm
--------	-------

Anchura	70 mm
---------	-------

Profundidad	50 mm
-------------	-------

Conexión

Sección máxima del conductor	2,50 - 2,50 mm ²
------------------------------	-----------------------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Texto

Iluminación	Color blanco frío
-------------	-------------------

Etiqueta	Se pueden insertar láminas rotuladas con símbolos
----------	---

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

Características técnicas

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----