




29531404



Indikeringslampa LED, Vit, 230 V, 1 W, Silver, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 V
--------------	-------

Ström

Förbrukad effekt i W	1 W
----------------------	-----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Belysning

Typ av ljuskälla	LED
------------------	-----

Material

Färg	Aluminium
RAL-kod	9006
Ytbehandling	Matt
Material	Metall Plast
Behandling	Lackad

Dimensioner

Höjd	70 mm
Bredd	70 mm
Djup	50 mm

Anslutning

Ledararea	2,50 - 2,50 mm ²
-----------	-----------------------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Belysning	Färg på lampa, kallvit
Märkning	Folie med förtryckta symboler insticksbara
Präglad	Utan symbol

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja