



BRAP6517019016

**Socle de goutte alu 65x170 blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	65 mm
Largeur	170 mm
Longueur	2000 mm

**Plastron, porte**

Nombre de couvercles	1
Largeur de couverture 1	80 mm
Largeur de couverture 2	0 mm
Largeur de couverture 3	0 mm

**Dimensions**

Section intérieure / utile	9600 - 9600 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	32
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	50

**Compatibilité**

Format compatible avec l'installation du dispositif	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
---	-----------------------------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	No
----------------------	----

**Matières**

Matière	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goutte	Goupilles de jonction comme référence séparée
---------------------------------	---

**Équipement**

Éclisses incluses	No
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

