



503203



**Pulsante, contatto di apertura + contatto di chiusura 10 A - 250 V**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

**Materiali**

Materiale	Metallo Plastica
Trasparente	No

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	41,60 mm
Profondità di installazione	30,90 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti	1
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Tipo di commutazione	1NA, 1NC, morsetti di ingresso separati
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

**Adatto per**

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x
---------------------------

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si