




503203



Imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Bedieningselement	Wip
-------------------	-----

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte	30,90 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	1 NO, 1 NC, gescheiden ingangsklemmen
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Geschikt voor

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja