



503203



**Tryckknappsinsats (återfj strömst) 2x1-polig, 1 NO & 1 NC, 10 A, snabb, med klor**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Omkopplingsström	10 A
Monmentan kontaktström	10 A

**Spänning**

Märkspänning	250 V
--------------	-------

**Arkitektur**

Styr/manöverelement	Vippa
---------------------	-------

**Material**

Material	Metall Plast
Transparent	Nej

**Dimensioner**

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	41,60 mm
Inbyggnadsdjup	30,90 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

**Installation, montering**

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

**Kontroller och indikatorer**

Antal knappar	1
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtåligghet IK	IK07

**Tillbehör**

Har märksfält	Nej
---------------	-----

**Text**

Präglad	Utan symbol
Utförande	Med klor
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	1NO, 1NC, separerade anslutningsplintar
Anslutningstyp	Med snabbanslutning

**Lämplig för**

Q.x / S.x/B.x	
---------------	--

**Hållbarhet**

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja