




503203



Tryckknappsinsats (återfj strömst) 2x1-polig, 1 NO & 1 NC, 10 A, snabb, med klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
Monmentan kontaktström	10 A

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Vippa
---------------------	-------

Material

Material	Metall Plast
Transparent	Nej

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	41,60 mm
Inbyggjadsdjup	30,90 mm
Inbyggjadsdjup infällda lådor	35 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
Utförande	Med klor
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	1NO, 1NC, separerade anslutningsplintar
Anslutningstyp	Med snabbanslutning

Lämplig för

Hager Q.x / Hager S.x/B.x	
---------------------------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja