



75162590



IP20

Poussoir sensoriel B.IQ 2 postes Confort, KNX-B.IQ, verre blanc polaire

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance No

Dimensions

Hauteur 88,50 mm

Largeur 88,50 mm

Profondeur 16,65 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 4

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Matière Verre

Finition de la surface Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Textes

Function Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store

Protection Avec protection de démontage

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui