



75162590



IP20

**Teclado c, B.IQ, 2 fases, cristal bp**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

**Funciones**

Con termostato de ambiente	No
----------------------------	----

**Dimensiones**

Altura	88,50 mm
--------	----------

Anchura	88,50 mm
---------	----------

Profundidad	16,65 mm
-------------	----------

**Equipo**

Número de puntos de activación	4
--------------------------------	---

**Controles e indicadores**

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

**Materiales**

Colour	Blanco polar
--------	--------------

Código RAL	9010
------------	------

Material	Vidrio
----------	--------

Acabado de la superficie	Brillante
--------------------------	-----------

**Pantalla**

Con visualizador	No
------------------	----

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

**Texto**

Función	Para las funciones de commutación, pulsador, regulación de luz y persiana
---------	---

Protección	Con protección para evitar el desmontaje
------------	--

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----