



75162594



IP20

Tastsensor berker B.IQ comfort, 2-v, aluminium

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Funcities

Met ruimtethermostaat Nee

Afmetingen

Hoogte 88,50 mm

Breedte 88,50 mm

Diepte 16,65 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 4

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Materiaal Aluminium

Afwerking oppervlakte Mat

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Scherf

Met display Nee

Teksten

Functie Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja