




75642060



B. TOUCH SENSOR R.1 ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ 4 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη	Ναι
---------------	-----

Ισχύς

Κατανάλωση ρεύματος	23 mA
---------------------	-------

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	12,90 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	16 mm
Ύψος	152 mm
Πλάτος	81 mm
Βάθος	23 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων	4
--------------------------	---

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED	Ναι
----------------	-----

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Υλικό	Γυαλί
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό

Οθόνη

Με οθόνη	Ναι
----------	-----

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κείμενο

Λειτουργία	Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν , ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας
Τρόπος εγκατάστασης	Για κάθετη τοποθέτηση
Τρόπος λειτουργίας	Τρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης
Θερμοκρασία	Πρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή εξωτερικού αντικειμένου επικοινωνίας
Τάση	Εφικτή λειτουργία με έξοδο χωρίς πηνίο για παροχή τάσης KNX (προσοχή στην κατανάλωση ρεύματος) Απαιτείται ξεχωριστή βοηθητική παροχή ισχύος

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι