



75642060



Скляний сенсор 2-кан. з регул.темпер-ри, пол.білизна, TS Sensor R.1

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Функції

З регулятором кімнатної температури	Так
-------------------------------------	-----

Потужність

Поточне споживання	23 mA
--------------------	-------

Розміри

Вбудована глибина	12,90 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	16 mm
Висота	152 mm
Ширина	81 mm
Глибина	23 mm

Обладнання

Кількість точок керування	4
---------------------------	---

Елементи керування та індикатори

З LED індикацією	Так
------------------	-----

Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Матеріал	Скло
Обробка поверхні	Глянцевий

Екран

З дисплеєм	Так
------------	-----

Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Тексти

Функція	Для функцій вимикача, кнопки, димера, жалюзі та терморегулятора З функцією захисту клапана
Режим встановлення	Для вертикального монтажу
Режим роботи	Режими роботи контролера: комфортний, режим очікування, нічний та режим захисту від морозу/тепла
Температура	додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури Вимірювання температури за допомогою внутрішнього датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку
Напруга	Можлива робота з виходом без дроселя від джерела живлення KNX (зверніть увагу на струм споживання) Потрібне окреме додаткове джерело живлення

Sustainability

RECh-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так