




75642065



**Teclado 2 fases con termostato, R.1, ng**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

**Funciones**

Con termostato de ambiente Sí

**Potencia**

Consumo de corriente 23 mA

**Dimensiones**

Profundidad de montaje 12,90 mm  
 Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 16 mm  
 Altura 152 mm  
 Anchura 81 mm  
 Profundidad 23 mm

**Equipo**

Número de puntos de activación 4

**Controles e indicadores**

Con indicador LED Sí

**Materiales**

Colour Negro  
 Código RAL 9005  
 Material Vidrio  
 Acabado de la superficie Brillante

**Pantalla**

Con visualizador Sí

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado No

**Texto**

Función Para las funciones conmutación, pulsador, regulación, persiana y termostato  
Con función de protección de válvula

Tipo de montaje Para montaje vertical

Modo de funcionamiento Modos de funcionamiento: Confort, Standby, Noche, Protección heladas/calor

Temperatura Conexión adicional para sensor de temperatura externo  
Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo

Tensión Puede funcionar en salida sin bobina de la fuente de alimentación KNX (prestar atención al consumo de corriente)  
Se requiere una fuente de alimentación aparte

**Sostenibilidad**

REACH – libre de SVHC Sí  
 Conforme con RoHS Sí