



16511969

**S.1/B.x - Barrier-Free c/chave, brc mt**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

**Materiais**

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	54,90 mm
Largura	55,70 mm
Profundidade	22 mm

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz	Sim
---------------------------------	-----

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

**Textos**

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Fixação com grampos
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal
Comutador basculante/botão de pressão	Para botões de pressão basculantes iluminados

**Adequado para**

Berker S.x/B.x

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim