



75642050



**Touch-knapp, R.3, KNX, 2-vägs, RTR display, glas, Vit**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

Montering Infälld montering

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -5 - 45 °C

**Funktioner**

Med temperaturgivare Ja

**Ström**

Strömförbrukning 23 mA

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup	12,90 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	16 mm
Höjd	152 mm
Bredd	81 mm
Djup	23 mm

**Utrustning**

Antal manöverpunkter 6

**Kontroller och indikatorer**

Med LED-indikering Ja

**Material**

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Material	Glas
Ytbehandling	Blank

**Tillbehör**

Har märksfält Nej

**Skärm**

Med display Ja

**Text**

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalusi- och termostatfunktioner  
Med ventilskyddsfunktion

Utförande För vertikal montage

Driftläge Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge

Temperatur Extra anslutning för extern temperatursensor  
Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa  
kommunikationsobjekt

Spänning Drift med ej drosslade utgångar på KNX strömförsörjning är möjligt (var  
uppmärksam på den aktuella förbrukningen)  
Separat extra strömförsörjning behövs

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja