




75642055



**Sensore touch doppio con Termostato KNX - Serie R.3 vetro nero**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

**Funzioni**

Con termostato per ambienti Sì

**Potenza**

Corrente assorbita 23 mA

**Serie**

Profondità di installazione 12,90 mm  
 Profondità delle scatole da incasso 16 mm  
 Altezza 152 mm  
 Larghezza 81 mm  
 Profondità 23 mm

**Equipaggiamento**

Numero di punti di azionamento 6

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED Sì

**Materiali**

Colore Nero  
 Codice RAL 9005  
 Materiale Vetro  
 finitura superficiale Lucido

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Schermo**

Con display Sì

**Testo**

Funzione Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura  
Con funzione di protezione valvola

Tipo di montaggio Per installazione verticale

Modalità di esercizio Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo

Temperatura Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna  
Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno

Condizioni di impiego Possibilità di esercizio sull'uscita non ridotta dell'alimentatore di tensione KNX (fare attenzione alla corrente assorbita)  
Necessario un alimentatore separato

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Sì  
 Conformità ROHS Sì