




75642055



Скляний сенсор 2-кан. з регул.темп-ри, чорний, TS Sensor R.1

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

Функції

З регулятором кімнатної температури Так

Потужність

Поточне споживання 23 mA

Розміри

| | |
|---|----------|
| Вбудована глибина | 12,90 mm |
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 16 mm |
| Висота | 152 mm |
| Ширина | 81 mm |
| Глибина | 23 mm |

Обладнання

Кількість точок керування 6

Елементи керування та індикатори

З LED індикацією Так

Матеріали

| | |
|------------------|-----------|
| Colour | Чорний |
| Код RAL | 9005 |
| Матеріал | Скло |
| Обробка поверхні | Глянцевий |

Екран

З дисплеєм Так

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Тексти

| | |
|--------------------|--|
| Функція | Для функцій вимикача, кнопки, димера, жалюзі та терморегулятора З функцією захисту клапана |
| Режим встановлення | Для вертикального монтажу |
| Режим роботи | Режими роботи контролера: комфортний, режим очікування, нічний та режим захисту від морозу/тепла |
| Температура | додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури Вимірювання температури за допомогою внутрішнього датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку |
| Напруга | Можлива робота з виходом без дроселя від джерела живлення KNX (зверніть увагу на струм споживання) Потрібне окреме додаткове джерело живлення |

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| REACH-SVHC free | Так |
| Відповідність RoHS | Так |