



MCS120



**Minibrytare QuickConnect 1-polig 20A C-karakteristik 6kA**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	20 A
Märkkortslutningbrytförmåga Icn under 230V AC enligt IEC60898-1	6 kA
Märkström -15°C	26 A
Märkström -10°C	25,4 A
Märkström -5°C	24,7 A
Märkström vid 0°C	24,1 A
Märkström 5°C	23,4 A
Märkström 10°C	22,7 A
Märkström 15°C	22,1 A
Märkström vid 20°C	21,4 A
Märkström 25°C	20,8 A
Märkström 30°C	20 A
Märkström 35°C	19,4 A
Märkström vid 40°C	18,8 A
Märkström vid 45°C	18,1 A
Märkström vid 50°C	17,5 A
Märkström 55°C	16,8 A
Märkström 60°C	16,1 A
Märkström 65°C	15,5 A
Märkström 70°C	14,8 A

**Arkitektur**

Antal poler	1P
Kurva	C

**Kapacitet**

Antal moduler	1
---------------	---

**Elektriska huvudattribut**

Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1)	6 kA
---	------

**Spänning**

Märkdriftspänning Ue	230 - 400 V
Matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	500 V
Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000 V

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

**Anslutning**

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med flexibel ledare	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Area flexibel ledare	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1 - 35 mm <sup>2</sup>

**Installation, montering**

Nominellt åtdragningsmoment	2,80 - 2,80 Nm
360 graders monteringsposition möjlig	Ja

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

**Användningsförhållanden**

Föreningegrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Energibegränsningsklass I <sup>2</sup> t	3

---

**Användningsförhållanden**

Luftfuktighetsskydd	För alla klimat
Driftstemperatur	-25 - 70 °C

---

**Ström**

Total effektförlust vid nominell märkström	2,70 W
--	--------

---

**Anslutning**

Anslutningstyp	quickconnect
Övre anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint

---

**Dimensioner**

Höjd	83,40 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	70 mm

---

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

---

**Illustrationer | teckningar**