




MCS125

Jistič 1 pól. 25A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	25 A
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I _{cn} při 230V AC podle IEC 60898-1	6 kA
Jmenovitý proud při -15 °C	31,8 A
Jmenovitý proud při -10 °C	31 A
Jmenovitý proud při -5 °C	30,3 A
Jmenovitý proud při 0 °C	29,5 A
Jmenovitý proud při 5 °C	28,7 A
Jmenovitý proud při 10 °C	28 A
Jmenovitý proud při 15 °C	27,2 A
Jmenovitý proud při 20 °C	26,4 A
Jmenovitý proud při 25 °C	25,7 A
Jmenovitý proud při 30 °C	25 A
Jmenovitý proud při 35 °C	24,1 A
Jmenovitý proud při 40 °C	23,4 A
Jmenovitý proud při 45 °C	22,6 A
Jmenovitý proud při 50 °C	21,8 A
Jmenovitý proud při 55 °C	21,1 A
Jmenovitý proud při 60 °C	20,3 A
Jmenovitý proud při 65 °C	19,5 A
Jmenovitý proud při 70 °C	18,8 A

Architektura

Typ pólu	1P
Vypínací charakteristika	C

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I _{cn} AC podle IEC 60898-1	6 kA
--	------

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 400 V
Typ napájecího napětí	AC
Jmenovité izolační napětí	500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	4000 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Připojení

Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	1 - 35 mm ²
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	1 - 25 mm ²
Průřez vstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	1 - 25 mm ²
Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče	1 - 35 mm ²
Průřez flexibilního vodiče	1 - 25 mm ²
Průřez plného vodiče	1 - 35 mm ²

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	2,80 - 2,80 Nm
Možnost montáže v úhlu 360°	Ano

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2	2
Třída omezení energie I ² t	3
Ochrana před vzdušnou vlhkostí	Pro všechny klimatické podmínky
Provozní teplota	-25 - 70 °C

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3 W
--	-----

Konektivita

Typ připojení	quickconnect
Zarovnání horního připojení pro modulární zařízení	Zarovnaná svorka

Rozměry

Výška	83,40 mm
Šířka	17,50 mm
Hloubka	70 mm

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

