



75642030



Скляний сенсор 2-кан. з регул.темп-ри, пол.білизна, TS Sensor

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

Функції

З регулятором кімнатної температури Так

Потужність

Поточне споживання 23 mA

Розміри

Вбудована глибина 24,20 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 27 mm

Висота 160 mm

Ширина 86 mm

Глибина 37,70 mm

Обладнання

Кількість точок керування 6

Елементи керування та індикатори

З LED індикацією Так

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Матеріал Скло

Обробка поверхні Глянцевий

Екран

З дисплеєм Так

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Тексти

Функція Для функцій вимикача, кнопки, димера, жалюзі та терморегулятора
З функцією захисту клапана

Режим встановлення Для вертикального монтажу

Режим роботи Режими роботи контролера: комфортний, режим очікування, нічний та режим захисту від морозу/тепла

Температура додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури

Напруга Вимірювання температури за допомогою внутрішнього датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку

Напруга Можлива робота з виходом без дроселя від джерела живлення KNX (зверніть увагу на струм споживання)
Потрібне окреме додаткове джерело живлення

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так