



75642035



**KNX TS Sensor dotykowy 2-kr z reg. temp., szkło, czarny**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Funkcje**

Z termostatem pokojowym Tak

**Moc**

Pobór prądu 23 mA

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	24,20 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	27 mm
Wysokość	160 mm
Szerokość	86 mm
Głębokość	37,70 mm

**Sprzęt**

Liczba punktów sterowania 6

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Ze wskaźnikiem LED Tak

**Materiały**

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005
Materiał	Szkło
Wykończenie powierzchni	Połysk

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Ekran**

Z wyświetlaczem Tak

**Dodatkowe informacje**

Funkcja	Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury Z funkcją ochrony zaworów
Montaż	Do montażu pionowego
Rodzaj pracy	Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem
Temperatura	Dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury Pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny
Napięcie	Możliwość zasilania z wyjścia zasilacza KNX bez dławika (zwrócić uwagę na pobór prądu) Potrzebny dodatkowy zewnętrzny zasilacz

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak