




75642035



## Stakleni senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, crna

### Tehničke karakteristike

#### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

#### Uvjeti korištenja

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 45 °C |
|-------------------|------------|

#### Funkcije

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Sa regulatorom sobne temperature | Da |
|----------------------------------|----|

#### Snaga

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Trenutna potrošnja | 23 mA |
|--------------------|-------|

#### Dimenzije

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Ugrađena dubina                   | 24,20 mm |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 27 mm    |
| Visina                            | 160 mm   |
| Širina                            | 86 mm    |
| Dubina                            | 37,70 mm |

#### Oprema

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Broj aktorskih tačaka | 6 |
|-----------------------|---|

#### Kontrole i indikatori

|                   |    |
|-------------------|----|
| S LED indikacijom | Da |
|-------------------|----|

#### Materijali

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Boja            | Crna   |
| RAL kod         | 9005   |
| Materijal       | Staklo |
| Obrada površine | Sjajno |

#### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

#### Ekran

|            |    |
|------------|----|
| Sa ekranom | Da |
|------------|----|

#### Tekst

|                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija          | Za funkcije prekidača, tastera, dimera, upravljanje žaluzinama i termostata<br>Sa funkcijom zaštite ventila                                           |
| Način instalacije | Za vertikalnu montažu                                                                                                                                 |
| Način rada        | Načini rada kontrolera: komfor, stanje pripravnosti, noćni način rada i zaštita od mraza/toplote                                                      |
| Temperatura       | Dodatni priključak za senzor vanjske temperature<br>Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora ili vanjskog komunikacijskog objekta |
| Napon             | Moguć rad sa nezagrušenim izlazom KNX napajanja (obratite pažnju na potrošnju struje)<br>Potrebno je zasebno pomoćno napajanje                        |

#### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |