



75642035



### Скляний сенсор 2-кан. з регул.темп-ри, чорний, TS Sensor

#### Технічні характеристики

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

##### Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

##### Функції

З регулятором кімнатної температури Так

##### Потужність

Поточне споживання 23 mA

##### Розміри

Вбудована глибина 24,20 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 27 mm

Висота 160 mm

Ширина 86 mm

Глибина 37,70 mm

##### Обладнання

Кількість точок керування 6

##### Елементи керування та індикатори

З LED індикацією Так

##### Матеріали

Colour Чорний

Код RAL 9005

Матеріал Скло

Обробка поверхні Глянцевий

##### Екран

З дисплеєм Так

##### Акcesуари

Має поле для маркування Ні

##### Тексти

Функція Для функцій вимикача, кнопки, димера, жалюзі та терморегулятора  
З функцією захисту клапана

Режим встановлення Для вертикального монтажу

Режим роботи Режими роботи контролера: комфортний, режим очікування, нічний та режим захисту від морозу/тепла

Температура додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури

Напруга Вимірювання температури за допомогою внутрішнього датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку

Напруга Можлива робота з виходом без дроселя від джерела живлення KNX (зверніть увагу на струм споживання)  
Потрібне окреме додаткове джерело живлення

##### Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так