





75642035



Скляний сенсор 2-кан. з регул.темп-ри, чорний, TS Sensor

Технічні характеристики

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Потужність

Поточне споживання	23 mA
--------------------	-------

Розміри

Вбудована глибина	24,20 mm
-------------------	----------

Вбудовувані коробки прихованого монтажу	27 mm
---	-------

Висота	160 mm
--------	--------

Ширина	86 mm
--------	-------

Глибина	37,70 mm
---------	----------

Обладнання

Кількість точок керування	6
---------------------------	---

Матеріали

Код RAL	9005
---------	------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----