



75642034



## KNX-touch met therm. 2-v, berker TS Sensor glas, alu

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

#### Funcities

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Met ruimtethermostaat | Ja |
|-----------------------|----|

#### Vermogen

|                |       |
|----------------|-------|
| Stroomverbruik | 23 mA |
|----------------|-------|

#### Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Inbouwdiepte             | 24,20 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 27 mm    |
| Hoogte                   | 160 mm   |
| Breedte                  | 86 mm    |
| Diepte                   | 37,70 mm |

#### Samenstelling

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Aantal bedieningspunten | 6 |
|-------------------------|---|

#### Bediening en signalering

|                   |    |
|-------------------|----|
| Met led-indicatie | Ja |
|-------------------|----|

#### Materiaal

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Kleur                 | Aluminium         |
| RAL-code              | 9006              |
| Materiaal             | Aluminium<br>Glas |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend          |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Scherf

|             |    |
|-------------|----|
| Met display | Ja |
|-------------|----|

#### Teksten

|              |                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie      | Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties<br>Met ventielbeschermingsfunctie                             |
| Montagewijze | Voor verticale montage                                                                                                            |
| Modus        | Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus                                                |
| Temperatuur  | Extra aansluiting voor externe temperatuursensor<br>Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-object |
| Spanning     | Gebruik aan de onbegrensde uitgang van de KNX voeding mogelijk (stroomopname in acht nemen)<br>Separate stroomvoorziening vereist |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |