



ATA123039016

TEHALIT ATA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 32x13 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

| | |
|--------|-------|
| Ύψος | 13 mm |
| Πλάτος | 32 mm |

Παρελκόμενα

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Είδος παρελκόμενου εξαρτήματος | Μορφοποιημένο |
|--------------------------------|---------------|

Ρυθμίσεις

| | |
|--------------|----------|
| Εύρος γωνίας | 83 - 140 |
|--------------|----------|

Υλικά

| | |
|-------------|---|
| Υλικό | Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS) |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο |
| Χρώμα | Traffic white |
| Κωδικός RAL | 9016 |

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK | IK07 |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP40 |

Standards

| | |
|--|-----|
| Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12 | Όχι |
|--|-----|

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

Εξοπλισμός

| | |
|-----------------------|-----|
| Με προστατευτικό φιλμ | Όχι |
|-----------------------|-----|

Κατάλληλο για

ATA 12x30

Βιωσιμότητα

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

