



VB218TB

vega Rozdzielnica natynkowa 2x18M IP40, drzwi transparentne

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	90 A
-----------------	------

Sprzęt

Liczba szyn	2
Liczba rzędów	2
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak

Pojemność

Liczba modułów	36
----------------	----

Wymiary

Wysokość	475 mm
Szerokość	400 mm
Głębokość	146 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1

Wymiary

Liczba jednostek szerokości	18
-----------------------------	----

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak
--------------------------------	-----

Materiały

Materiał	Polistyren (PS)
Kod RAL	9010
Kolor	Biały

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	650 °C

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak