



16281909

Bilanciere con lente ed etichetta Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Elemento di controllo/comando | Levetta singola |
|-------------------------------|-----------------|

Materiali

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore | Bianco polare |
| Codice RAL | 9010 |
| finitura superficiale | Opaco |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Trattamento | Non trattato |

Serie

| | |
|------------|----------|
| Altezza | 54,90 mm |
| Larghezza | 55,70 mm |
| Profondità | 22 mm |

Connettività

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |
|---------------------------------|----------------------|

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | Si |
|--------------------------------------|----|

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | Si |
|---------------------------|----|

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |

Testo

| | |
|------------------------------------|---|
| Stampa | Senza stampa |
| Tipo di montaggio | Fissaggio con morsetto |
| Etichettatura | Con campo di scrittura |
| Illuminazione | Per illuminazione e commutazione di controllo |
| Pulsante | Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo |
| Interruttore/pulsante a bilanciere | Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore |

Adatto per

| | |
|---------|--|
| S.x/B.x | |
|---------|--|

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Senza alogenri | Si |
| Conformità REACh - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |