




75161594



IP20

B.IQ dodirni senzor, komfor, 1-struki, aluminij, aluminij eloksiran

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature Ne

Dimenzije

Visina 88,50 mm

Širina 88,50 mm

Dubina 16,65 mm

Oprema

Broj aktorskih tačaka 2

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom Da

Materijali

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Materijal Aluminij

Obrada površine Mat

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Ekran

Sa ekranom Ne

Tekst

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, regulatora svjetla i žaluzina

Zaštita Sa zaštitom od demontaže

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da