



75161594



IP20

## Β.Ι.Ω ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Όχι

#### Διαστάσεις

Ύψος 88,50 mm

Πλάτος 88,50 mm

Βάθος 16,65 mm

#### Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 2

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

#### Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

Υλικό Αλουμίνιο

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

#### Οθόνη

Με οθόνη Όχι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Κείμενο

Λειτουργία Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν πίεσης, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer) και ρολών

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι