




75161594



IP20

Touch-knapp, B.IQ, KNX, 1 vipa, Aluminium

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-5 - 45 °C
-----------------	------------

Funktioner

Med temperaturgivare	Nej
----------------------	-----

Dimensioner

Höjd	88,50 mm
Bredd	88,50 mm
Djup	16,65 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter	2
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Aluminium
RAL-kod	9006
Material	Aluminium
Ytbehandling	Matt

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Text

Funktion	För brytar-, tryckknapps-, dimmer- och jalousifunktioner
Avsäkring	Med demonteringsskydd

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja