




75161593



IP20

B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT INOX

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη	Όχι
---------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	88,50 mm
Πλάτος	88,50 mm
Βάθος	16,65 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων	2
--------------------------	---

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED	Ναι
----------------	-----

Υλικά

Χρώμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Κωδικός RAL	9022
Υλικό	Μέταλλο Ανοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ

Οθόνη

Με οθόνη	Όχι
----------	-----

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κείμενο

Λειτουργία	Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν πίεσης, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer) και ρολών
Ασφάλεια	Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι