




75161592



IP20

B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Όχι

Διαστάσεις

Ύψος 88,50 mm

Πλάτος 88,50 mm

Βάθος 16,65 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 2

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

Υλικά

Χρώμα Μαύρο

Κωδικός RAL 9005

Υλικό Γυαλί

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Οθόνη

Με οθόνη Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Κείμενο

Λειτουργία Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν πίεσης, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer) και ρολών

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι