



EK724



Servomotore per valvole termostatizzabili 24V AC-DC

Caratteristiche tecniche

Cavo

Lunghezza del cavo 200 m

Serie

Serie 50 x 42 mm

Condizioni di impiego

Tensione nominale 24 - 24 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 0 - 50 °C