



VB218PB

### Щит з/у, білі двері, 36M, VEGA

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 90 A |
|-------------------|------|

##### Обладнання

|                      |   |
|----------------------|---|
| Кількість рейок      | 2 |
| Кількість рядів щита | 2 |

##### Ємність

|                   |    |
|-------------------|----|
| Кількість модулів | 36 |
|-------------------|----|

##### Розміри

|         |        |
|---------|--------|
| Висота  | 475 mm |
| Ширина  | 400 mm |
| Глибина | 146 mm |

##### Кришка, дверцята

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Кількість дверей шафи | 1 |
| Кількість замків      | 1 |

##### Розміри

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Кількість модулів за шириною | 18 |
|------------------------------|----|

##### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9010 |
|---------|------|

##### Безпека

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ударостійкість IK                 | IK07   |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP40   |
| Випробування розжареним дротом    | 650 °C |

##### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Відповідність REACH | Yes |
| Відповідність RoHS  | Yes |