



VB218PE

Caja de superficie vega serie VB, 2 filasx18M, con puerta opaca blanca, RAL 9010

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en	Montaje en superficie
------------	-----------------------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	90 A
----------------------------	------

**Equipo**

Número de carriles	2
--------------------	---

Número de filas	2
-----------------	---

Con cierre	No
------------	----

Tiene bloque de terminales neutro	No
-----------------------------------	----

**Capacidad**

Número de módulos	36
-------------------	----

**Dimensiones**

Altura	475 mm
--------	--------

Anchura	400 mm
---------	--------

Profundidad	146 mm
-------------	--------

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario	1
------------------------------	---

Número de bloques	1
-------------------	---

**Dimensions**

Número de unidades de ancho	18
-----------------------------	----

**Cubierta, puerta**

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

**Materiales**

Material	Poliestireno (PS)
----------	-------------------

Código RAL	9010
------------	------

Colour	Blanco
--------	--------

**Equipo**

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
---	----

Tiene placa de montaje	No
------------------------	----

**Seguridad**

Clase de protección	Clase de aislamiento II
---------------------	-------------------------

Resistencia al impacto IK	IK07
---------------------------	------

Índice de protección IP	IP40
-------------------------	------

Tipo de cerradura	Cierre a presión Sin bloqueo
-------------------	---------------------------------

Ensayo del hilo incandescente	650 °C
-------------------------------	--------

**Sostenibilidad**

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----