



FD72LN

**Quadro da parete equipaggiato IP41 H1200 168 moduli vegaD**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Adatto per l'uso esterno	No
Montaggio su	Montaggio a parete

**Corrente**

Corrente nominale	160 A
-------------------	-------

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN	7
Numero di file	7
Con serratura	No
Con morsettiera di neutro	No

**Numero di moduli**

Numero di moduli	168
------------------	-----

**Serie**

Altezza	1200 mm
Larghezza	550 mm
Profondità	193 mm

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	0
--------------------------------------	---

**Serie**

Numero di unità in larghezza	24
------------------------------	----

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

**Connessione**

Numero di ingressi per tubi	4
-----------------------------	---

**Materiali**

Materiale	Metallo Plastica
Codice RAL	9010
Colore	Bianco puro

**Equipaggiamento**

Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
Tipo di bloccaggio	Senza serratura

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----