
Productdatablad
BP363N



BP264N

Aardlekelement 3-polig 63 A 300 mA klasse A, selectief

Technische eigenschappen

Spanning	
Nominale spanning Ue	230 - 400 V
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Frequentie	
Frequentie	50 - 50 Hz
Stroom / temperatuur	
Nominale aardlekstroom Idn	300 mA
Nominale stroom	63 A
Uitvoering	
Aantal polen	3
Positie N-aansluiting	Rechts
Capaciteit	
Aantal modulen	3
Installatie, montage	
Aandraaimoment	2,90 - 2,90 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	2,90 - 2,90 NM
Aansluitmogelijkheden	
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
Afmetingen	
Hoogte	70 mm
Breedte	35 mm
Diepte	92 mm
Duurzaamheid	
RoHS conform	Ja