



KJ01C

Répartiteur à barrettes étagé 125A, 4 pole 2x 10-35mm²/10 x 2,5-16²par pole

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	129 mm
Profondeur	44 mm

Capacité

Nombre de modules	7,50
-------------------	------

Installation, montage

Couple de serrage	1,50 - 1,50 Nm
-------------------	----------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui