



KJ01C

Répartiteur à barrettes étagé 125A, 4 pole 2x 10-35mm²/10 x 2,5-16²par pole

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

125 A

Architecture

Nombre de pôles

4

Dimensions

Hauteur

86 mm

Largeur

129 mm

Profondeur

44 mm

Capacité

Nombre de modules

7,50

Installation, montage

Couple de serrage

1,50 - 1,50 Nm

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui