




KJ01C

Блок розгалужуючий In=125A, 4п, 7,5мод., вхід 1x35 вихід 1x25 + 10x16мм²

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	125 A
-------------------	-------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Розміри

Висота	86 mm
Ширина	129 mm
Глибина	44 mm

Ємність

Кількість модулів	7,50
-------------------	------

Встановлення, монтаж

Номинальний момент затягування	1,50 - 1,50 Nm
--------------------------------	----------------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність RoHS	Yes