



FD72DN

**Coffret, NewVegaD, 1200x550x193mm, saillie, 7 rangées, 168 modules**

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 230 - 400 V |
|------------------|-------------|

#### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non        |
| Montage sur                 | En saillie |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 160 A |
|-------------------------|-------|

#### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 7   |
| Nombre de rangées         | 7   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |

#### Capacité

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 168 |
|-------------------|-----|

#### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 1200 mm |
| Largeur    | 550 mm  |
| Profondeur | 193 mm  |

#### Couvercle, porte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes              | 0 |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |

#### Dimensions

|                    |    |
|--------------------|----|
| Largeur en modules | 24 |
|--------------------|----|

#### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
|--------------------------------|-----|

#### Raccordement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 4 |
|---------------------------|---|

#### Matière

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Matériau | Métal<br>Plastique |
| Code RAL | 9010               |
| Couleur  | Blanc pur          |

#### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

#### Sécurité

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Classe de protection      | Classe II    |
| Résistance aux chocs IK   | IK07         |
| Classe de protection (IP) | IP30         |
| Type de verrouillage      | Sans serrure |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|