



FD72DN

Coffret, NewVegaD, 1200x550x193mm, saillie, 7 rangées, 168 modules

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage sur En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Equipement

Nombre de rails 7

Nombre de rangées 7

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Capacité

Nombre de modules 168

Dimensions

Hauteur 1200 mm

Largeur 550 mm

Profondeur 193 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes 0

Nombre de serrure de la porte 0

Dimensions

Largeur en modules 24

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 4

Matière

Matériau Métal
Plastique

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

Sécurité

Classe de protection Classe II

Résistance aux chocs IK IK07

Classe de protection (IP) IP30

Type de verrouillage Sans serrure

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui