



FD72DN

Caja de distribución de superficie vegaD,7 filas,168M,1200x550x193mm s/puerta

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	230 - 400 V
-----------------	-------------

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Montaje en superficie

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	160 A
----------------------------	-------

Equipo

Número de carriles	7
Número de filas	7
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

Capacidad

Número de módulos	168
-------------------	-----

Dimensiones

Altura	1200 mm
Anchura	550 mm
Profundidad	193 mm

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	0
Número de bloqueos	0

Dimensiones

Número de unidades de ancho	24
-----------------------------	----

Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	4
---	---

Materiales

Material	Metal Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----