



FD72DN

vega D sup. completo a.1200, 168M

**Características técnicas****Tensão**

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

**Equipamento**

Número de calhas	7
Número de filas	7
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

**Capacidade**

Número de módulos	168
-------------------	-----

**Dimensões**

Altura	1200 mm
Largura	550 mm
Profundidade	193 mm

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	0
Número de bloqueios	0

**Dimensões**

Número de unidades de largura	24
-------------------------------	----

**Tampa, porta**

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

**Ligações**

Número de entradas de condutores	4
----------------------------------	---

**Materiais**

Material	Metal Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

**Equipamento**

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

**Índice de proteção**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----